

ASSIKE®

着脱式ライト付き折りたたみバケツ
バケタスランプ



※万一、足りないものがございましたら、弊社サポートセンターにご連絡ください。
※デザイン及び仕様については、改良のため予告なしに変更する場合があります。
※本書に記載している商品名、サービス名等は各社の登録商標です。

使用上のご注意

- 本製品は水などの液体を入れることを前提として設計製造されています。石や瓦礫など先端の尖ったものを入れないでください。伸縮部分が破損する恐れがあります。
- 小さなお子様だけで使用させないでください。ご使用の際は保護者責任及び判断のもと、正しく使用してください。
- 火気の近くで使用しないでください。
- 異常が出た場合に直ちに使用を中止出来る環境下でご使用下さい。

使用後のご注意

- 電源をOFFにし、長期間使用しない場合は乾電池を取り外して保管してください。液漏れなどが原因で機器が故障する恐れがあります。

その他

- 乾電池は付属していません。

製品仕様

商品名	ASSIKE アズシーク 着脱式ライト付き折りたたみバケツ バケタスランプ
型番	3R-BKR01
サイズ	260×290×310(mm) 260×290×60(mm)*収納時
容量	4 リットル
重量	413g*電池なし
明るさ	ホワイト強 :250 ルーメン、ホワイト弱 :85 ルーメン、 暖色強 :200 ルーメン、暖色弱 :70 ルーメン
連続点灯時間	ホワイト強 :約 2.5 時間、ホワイト弱 :約 10 時間、 暖色強 :約 3 時間、暖色弱 :約 11 時間 *新品アルカリ電池使用時
付属品	取扱説明書
電源	単4形乾電池 ×3 本 (別売り)
材質	ライト部 :ABS、レンズ:PC、電池ボックス :PP 伸縮可能部位 :TPE、フレーム部分 :PP
防塵 / 防水	IPX4
生産国	中国

ご使用前によくお読みのうえ、必ずお守りください。

警告

- ニッケル水素電池をご使用にならないでください。本製品のライト部の電池蓋は密閉構造の為ニッケル水素電池内部から放出されたガスが逃げないために、機器や電池ケースを破損させる恐れがあります。
- 本製品を分解したり改造したりしないでください。
- 過度の衝撃や振動を与えないでください。故障、発熱、発火、けが、やけどなどの恐れがあります。
- ライト点灯時に光源を直接見ないようにしてください。目に悪影響を及ぼす恐れがあります。
- 小さなお子様の手が届かないところで使用、保管をしてください。
- 本体や付属品を夏場の車内、暖房器具、調理器具、熱源など高熱になる環境、また直射日光の当たる環境で 保管しないでください。
- 万が一使用中に煙が出たり、異臭を感じたりした時はすぐに使用を中止してください。
- ライト部が濡れたまま、または濡れ手で電池交換を行わないでください。感電、けがの恐れがあります。

注意


- 本製品に使用する電池の安全情報や定格表示を合わせて確認のうえ使用してください。新旧の乾電池を混ぜて使用しないでください。
- 本製品の電池ボックス内の接続端子に液体・金属・燃えやすいものなどの異物を入れないでください。
- 本来の目的以外に使用しないでください。
- 使用時以外は必ず電源をお切りください。
- その他、異常を感じたら使用を中止し販売店または弊社へご連絡ください。
- ライト部は水中形ではありません。ライト装着時に水を汲むなどの使用は避けてください。
- 食洗器では使用出来ません。
- 本来の目的以外に使用しないでください。
- その他、異常を感じたら使用を中止し販売店または弊社へご連絡下さい。

使用方法

1. 本製品に乾電池は付属していません。別途単4電池×3本(別売り)をご使用下さい。
*ニッケル水素電池は使用出来ません。
ライト部を反時計回りに回転して取り外します。
電池蓋を反時計回りに回転して開けます。



2. 電池を接続します。
*電池ボックス内の⊕⊖端子の向きにご注意ください。
電池蓋を時計回りに回転して閉めます。
バケツにライト部を取り付ける際は凹凸部分を合わせて時計回りに回します。



3. 電源ボタンを押すとLEDライトが点灯します。*直接光源を見ない様にご注意ください。
OFF→ホワイト強→ホワイト弱→暖色強→暖色弱の順番で切り替わります。
電源ボタンを長押しするとホワイトライトが点滅します。再度電源ボタンを押すと消灯します。



4. バケツ部を広げます。取手の角度を調整します。



5. 収納時にはバケツ部を縮めることができます。



5

サポートおよび企業情報

製品保証：ご購入日から6ヶ月

※注文確認メール、あるいは店頭購入の場合は販売店の納品書やレシートなど、購入日がわかる書面の保管をお願い致します。

製品に関するお問い合わせ先

※下記お問い合わせ窓口もしくは販売店へお問い合わせ下さい。



product-support@3rrr.co.jp



092-260-3033

FAX 092-260-8506

6. 電池蓋にはマグネットが付いています。金属面に取り付けて使用することができます。



お手入れ方法

バケツ部が汚れた場合は、ライト部を外して水などで丸洗いしてください。

6

3R スリー・アールシステム株式会社

3R SYSTEMS CORP.JAPAN

〒812-0008 福岡市博多区東光2丁目8-30-2階

WEB : <https://3rrr-hd.jp/>