

ボアスコープ



この度は弊社製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。

製品を安全にご使用いただくため、ご使用前に必ずこの説明書をお読みください。また、保証書欄は「お買い上げ日・販売店名」の記入を確かめ、説明書とともに大切に保管してください。

安全上のご注意

- レンズ越しに強い光や太陽光を直視しない。視力に悪影響を与えたり、失明する可能性があります危険です。
- ミニボアスコープの先端を人に向けない。けがや事故に発展する可能性があります危険です。
- 乳幼児の手が届く範囲にミニボアスコープを置かない。思わぬけがや事故に発展する可能性があります危険です。
- ミニボアスコープの挿入部は非常に細く精密な構造となるため、無理な負荷や接触は避ける。挿入部に無理な力がかわると変形や故障の原因となります。
- ミニボアスコープに汚れや水が付着した場合は眼鏡クロスのような柔らかい布でふき取る。汚れや水が付着したまま保管しますと腐食や故障の原因となります。
- 使用後は必ず専用ケースに入れて高温多湿を避けて保管する。専用ケースに入れず保管すると変形や故障の原因となります。
- 起動中の機械には使用しない。感電や機器の故障の原因となります。

製品仕様

型番	3R-BS27-175	3R-BS27-175-30	3R-BS27-175-70	3R-BS40-175	3R-BS40-175-90	3R-BS60-179-90	3R-BS80-179-90
視野方向	0°（直視）	30°	70°	0°（直視）	90°	90°	90°
外径	Φ2.7mm	Φ2.7mm	Φ2.7mm	Φ4.0mm	Φ4.0mm	Φ6.0mm	Φ8.0mm
有効長	175mm	175mm	175mm	175mm	175mm	179mm	179mm
視野角（約）	55°	55°	55°	60°	60°	60°	45°
防水性	防水＊先端部のみ						
耐熱温度	134℃以下						
材質	挿入部：ステンレス、アイピース：アセタール樹脂、レンズ：ガラス						
重量（約）	72g	72g	72g	73g	86g	88g	93g

保証書

型番 ☐ 3R-BS27-175 ☐ 3R-BS27-175-30 ☐ 3R-BS27-175-70 ☐ 3R-BS40-175 ☐ 3R-BS40-175-90 ☐ 3R-BS60-179-90 ☐ 3R-BS80-179-90	お買い上げ日 年 月 日 保証期間 お買い上げ日から1年間	販売店名 住所 電話番号
---	--	------------------------------------



スリーアールソリューション株式会社
〒812-0008 福岡市博多区東光2丁目8-30 高光第一ビル2階
TEL:092-260-3031 FAX:092-441-4077
MAIL:product-support@3rrr-hd.jp



<https://3rrr-btob.jp>